

Epäkeskokiinnittimet 23410.0150



Tuotekuvaus

Epäkeskokiinnitin mahdollistaa suhteellisesti suuremman säätövaran ja kiristysvoiman vuoksi nopean ja varman kiinnityksen ja irrotuksen. Epäkeskeiset kiristyslaatat mahdollistavat portaattoman säteen suuntaisen kiristysten kaikissa kiristysasennoissa. Lisäksi epäkeskokiinnitin on itselukittuva. Jos aluslaatta poistetaan, epäkeskokiinnintä voidaan käyttää säädettävänä vasteena.

Materiaali

- Kahva**
- Teräs, hiottu, mustattu
- Holkki**
- Teräs, karkaistu, mustattu
- Ruuvi**
- Teräs, karkaistu, mustattu
- Pallonuppi**
- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Asennus

Kiinnitetään ruuvilla M 10 (SW 6).
Kiristysmomentti korkeintaan 40 Nm.

Toiminto


Pohjalaatan avulla toisiinsa niin, että kiristysvipu asaamisen jälkeen kääntyy helposti haluttuun asentoon. Til.no.:ssa 23410.0050 / .0051 kiristysvipu voidaan vetää hammastuksen yläpuolelle.

Lisätietoja


Huomioi

Vasemmalle kääntyvä malli voidaan toimittaa tilauksesta.




Piirustus



kuva 1



kuva 2



Tilaustiedot

		Til.nro
		
	[g]	
kiristysruuvilla – Kuva 2, Teräs		
	159	23410.0150

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."