

Säädettävät lukitusvivut • aksiaalilaakerilla, ja ruuvilla

24420.0032



Tuotekuvaus

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

- Kaksinkertainen lukitusvoima pienemmän pintakitkan ansiosta.
- Suojaa vastakappaletta paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
- Suurempi esikuormitus estää vivun ryömimisen.

Materiaali

Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

- Teräs, nitrattu, mustattu


Ruuvi

- Teräs, nitrattu, mustattu

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat									Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂		
[mm]									
Musta									
18	M6	20	24	34,5	50	3	62	91	24420.0032

Sovellusesimerkki

Suurempi kiinnitysvoima aksiaalilaakerilla (sama voima)



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."