

Kiristysvivut
24430.0038




Tuotekuvaus

Materiaali

- Vipu
- Teräs, mustattu
- Pallonuppi
- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₄	Ulkomitat					Til.nro	
			d ₅	h	l	t ₁			
[mm]								[g]	
Sisäkierteellä – Kuva 1, Sintrattu teräs									
25	M12	10	25	42	95	18	165	24430.0038	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."