

Kiristysvivut
24430.0058




Tuotekuvaus

Materiaali

- Vipu**
- Teräs, mustattu
- Pallonuppi**
- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₄	Ulkomitat					Til.nro	
			d ₅	h	l	t ₁			
[mm]								[g]	
Sisäkierteellä – Kuva 1, Sintrattu teräs									
40	M20	16	40	64	154	27	708	24430.0058	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."