

Pyörivät kahvat • DIN 98
24460.0116




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Piirustus




kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat								AV		Til.nro
d ₁	d ₃	d ₄ h13	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃	l ₄			
[mm]								[mm]	[g]	
kierteellä, muoto E – Kuva 2										
16	M6	10	14	49	11	5,5	5	3	51	24460.0116

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."