

## Tommyruuvit • DIN 6304 kiinteällä tapilla

### 24490.0111



#### Tuotekuvaus

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

#### Materiaali

- Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

#### Lisätietoja


#### Viittaukset

Painintappi painintyynille DIN 6311 muoto S, EH 22560.

#### Lisää tuotteita

- Painintyynyt, DIN 6311 ja matala rakenne

#### Piirustus



\* asentamisen helpottamiseksi DIN 6304 rakennetta on muutettu

#### Tilaustiedot

| Ulkomitat                       |                |                |                |                |                |                |                     |                |                     | α<br>min. |  | Til.nro    |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                  | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub><br>~ |           |                                                                                       |            |
| [mm]                            |                |                |                |                |                |                |                     |                |                     |           | [g]                                                                                   |            |
| painetyynyllä, muoto F – Kuva 2 |                |                |                |                |                |                |                     |                |                     |           |                                                                                       |            |
| M10                             | 70             | 18             | 8              | 8              | 20             | 14             | 80                  | 50             | 73.6                | 3°        | 102                                                                                   | 24490.0111 |

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."