

Tommyruuvit • DIN 6304 kiinteällä tapilla

24490.0112



Tuotekuvaus

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

Materiaali

- Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

Lisätietoja


Viittaukset

Painintappi painintyynille DIN 6311 muoto S, EH 22560.

Lisää tuotteita

- Painintyyny, DIN 6311 ja matala rakenne

Piirustus



* asentamisen helpottamiseksi DIN 6304 rakennetta on muutettu

Tilaustiedot

d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	Ulkomitat					α min.		Til.nro
					d ₅	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			
					[mm]							
painetyynyllä, muoto F – Kuva 2												
M12	70	20	10	8	25	18	100	50	74,6	3°	173	24490.0112

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."