

Pallonupit • DIN 319

24560.0025



Tuotekuvaus

Standardin DIN 319 mukaiset pallonupit ovat saumattomia ja kiillotettuja.

Materiaali

Holkki

- Teräs, galvanoitu


Kuula

- DIN 7708 - kestopuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

Asennus

Asennusohje muoto M: työnnetään keveillä iskuilla paikalleen; pysyy ilman liimausta. Sovite h9 vastakappaleelle riittävä.


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat					🌡️	📦	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₄ ~ [mm]	h ~	t ₁ min.	max. [°C]	[g]	
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta							
25	M6	15	22,5	11	110	10	24560.0025

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."