

Pallonupit • DIN 319

24560.0116



Tuotekuvaus

Standardin DIN 319 mukaiset pallonupit ovat saumattomia ja kiillotettuja.

Materiaali

Holkki

- Messinki


Kuula

- DIN 7708 - kestopuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

Asennus

Asennusohje muoto M: työnnetään keveillä iskuilla paikalleen; pysyy ilman liimausta. Sovite h9 vastakappaleelle riittävä.

Piirustus




Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat					Til.nro ¹⁾
		d ₄	h	t ₂	max.		
		~	~	min.	[°C]	[g]	
[mm]							
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta							
16	M4	8	15	6	110	3,9	24560.0116

¹⁾ Holkki messinkiä

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."