


Akselin kiinnitysnavat • ilman lukkomutteria

25050.0030



Tuotekuvaus

Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti. Akselien kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla. Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.

Materiaali

Ulko-osa

- Teräs, galvanoitu

Sisäosa

- Teräs, niklattu

Mutteri


- Teräs, niklattu

Lisätietoja

Viittaukset

Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat				AV	Mutterin kiristysmomentti T_A max.	Siirrettävä vääntömomentti M max.	Siirrettävä akselialikuorma F_a max.	Akselin pintapaine p_w max.	Navan pintapaine p_N max.	Navan reikä D_1 H9	Varren halkaisija D_2 h9		Til.nro
d_1	d_2	l_1	l_2	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
30	47	44	33	50	355	605	40,4	162	110	47	30	372	25050.0030

Lisätarvikkeet

	AV [mm]		Til.nro
Erikoisavain			
	50	870	25050.0850

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."