

Akselin kiinnitysnavat • vastakuusiolla, ruostumatonta terästä
25050.0310

Tuotekuvaus

Akselin kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla sekä lukitusmutterilla.

Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.

Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti.

Materiaali

Ulko-osa

- Ruostumatonta teräs, niklattu

Sisäosa

- Ruostumatonta teräs, niklattu

Mutteri

- Ruostumatonta teräs, niklattu, karkaistu

Asennus


Lukitusmutteri holkin päässä helpottaa liitoksen tekemistä kevyesti pyörivillä akseleilla. Asennus litteällä kiintoavaimella (paksuus maks. l_2-l_3).

Lisätietoja

Viittaukset

Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Mutterin	Siirrettävä	Siirrettävä	Akselin	Navan	Navan	Varren		Til.nro
d_1	d_2	l_1	l_2	l_3		kiristysmomentti T_A max.	vääntömomentti M max.	akselialikuorma F_a max.	pintapaine p_w max.	pintapaine p_N max.	reikä D_1 H9	halkaisija D_2 h9		
[mm]					[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
10	18	24	19	12	22	24	34	6,8	155	127	18	10	45	25050.0310

Lisätarvikkeet

	AV		Til.nro
	[mm]	[g]	
Erikoisavain			
	22	195	25050.0822

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."