

Pikakytkimet • säteittäiseen tasaukseen

25100.0056



Tuotekuvaus

Pikakytkin säteiskompensoinnilla. Soveltuu minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen, esim. männän varren voiman välittämiseen pituussuuntaisesti.

Materiaali

Vastin

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Kytkinosa

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Lukitusmutteri

- Teräs, musta (ISO 4035/8675)

Asennus

Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkiasaamista ei tarvita.


Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylinterien liitoskierteelle.

Lisätietoja

Huomioi

Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.



Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat				AV		Säteis- siirrontaus x max. [mm]	Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]		Til.nro
			l ₁ ~	l ₂ min.	l ₄ min.	l ₅	AV ₁	AV ₂				
			[mm]				[mm]					
Kytkinmutterilla – Kuva 2												
M6	21	11	37,5	11	9	18	19	10	0,6	2,5	46	25100.0056

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."