

Kuminen vaimennin • lieriömäinen

25150.0042



Tuotekuvaus

Käytetään elastisena alustana moottoreille, kompressoreille, pumpuille ym. Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

Kierreholkki

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu


Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta


Ruuvi

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu


Piirustus



kuva 1



kuva 2





kuva 3

Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R ~ [N/mm]	Kuormitettavuus max. [N]	Jousiliike ~ [mm]	 min. max.		 [g]	Til.nro
d ₁ ±1,5	l ₁ ±1,5	d ₂	s	t ~							
[mm]											
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1											
40	40	M8	2	6,5	164	1635	10	-30	80	100	25150.0042

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heikentymättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."