

Silikonipuskurit • Kiilamuoto

25151.0152



Tuotekuvaus

Materiaalin suuremman puhtauden ansiosta tämä sopii kaikkiin sellaisiin tarkoituksiin, joissa vaaditaan hyvää hygieniää (esim. elintarviketeollisuuteen).
Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.
Silikonikumi puskurilla on suurempi lämpötila-alue kuin kumipuskurilla.
Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki

- Silikonikumi

Ruuvi


- Ruostumaton teräs 1.4301

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Kuminen päätyvaimennin, Kiilamuoto

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat						Jousivakio R ~ [N/mm]	Kuormitettavuus max. [N]	Jousiliike ~ [mm]	 min. max. [°C]		 [g]	Til.nro				
d ₁	d ₂	l ₂ [mm]	d ₃	l ₁	s											
Ruuvilla – Kuva 2																
50	M10	40	32	43	2	148			1580	10,7			-30	200	108	25151.0152

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."