

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Rubber composition, with "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3022.282



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. Sarjan 3022 SIMPLEX-vaihtopäävasaroissa on komposiittikumi-iskupää kummallakin puolella. Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) on todellinen suosikki. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen: Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.260) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitemä: "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.260) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin ja pystyssä pitävän "stand-up"-kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet / portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta, pystyssä pysyvä malli
- Keskikova
- Iskua vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskua vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat			Handle version	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus [mm]						
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."