

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti/nailon; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3128.060



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3128 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/nailon. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Se tekee vaihtopäävasarasta myös kevyen ja helposti mukana kulkevan työkalun.

Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista (musta, kova, hajuton, kovaa kulutusta kestävä) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, halkeilematon jopa kovassa pakkasessa) yhdistelmästä.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Särmäys- ja taivutustyöt, kevyiden/arkojen työkappaleiden asettelu, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen, peltityöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskua vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø		Ulkomitat [mm]	Pituus x Leveys x Korkeus		GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	150	405	405 x 150 x 60	945	4030618305385	AAA905c002	21-04-09-16	3128.060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."