

SUPERCRAFT vaihtopäävasarat • Erittäin kestäväällä teräspankivarrella ja ergonomisella muotoillulla kädensijalla, joka ei luista

3377.045



Tuotekuvaus

SUPERCRAFT-lekan pääputki on täytetty teräskuulilla. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkalupaleeseen. Pienemmän rekyylin ansiosta iskun energia absorboituu tehokkaasti. Tuloksena on poikkeuksellisen tarkka isku. Lisäksi SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroilla työskentely on turvallisempaa, rasittaa vähemmän niveliä ja on äänettömämpää tavallisiin teräsvasaroihin verrattuna. Vaihdettaavat iskupäät tuottavat laadukkaasti iskun ja ovat sekä vahvoja että kestäviä. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella.

Tässä versiossa on murtumaton teräspankivarsi, jossa on ergonomisesti muotoiltu ja luistamaton otepinta.

Kaikki hitsisaumat ovat robotin hitsaamia. Äärimmäisen tiukka ja laadukas iskulevyn ja vasarapään välinen hitsattu liitos estää teräskuulien karkaamisen jopa maksimikuormituksella. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa korroosiolta.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D70 mm.

Ominaisuudet:

- Rekyylliton, tuottaa erityisen voimakkaat iskut.
- Melua vaimentava ja niveliä suojaava.
- Erikoisnailoniset, maksimaalisen vahvat iskupäät.
- Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla otepinnalla varustettu teräspankivarsi.
- Kokonaan robotin hitsaama.
- Vaihdettaavat iskupäät.
- Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa korroosiolta.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Käyttö

Työkalupaleiden asettaminen, teräsvareunaisten työkalupaleiden asennus, oikaisutyöt, koteloasennus, laitteistojen asennus, huolto, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, metallilevytyöt, soveltuu koviin iskuihin, kattorakenteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Teräspanki, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikädensija

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
45	120	310	310 x 120 x 45	935	4030618301714	AAA905c002	21-04-09-16	3377.045

Sovellusesimerkki









Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."