

# SUPERCRAFT vaihtopäävasarat • erittäin kestäväällä ja ergonomisesti muotoillulla 3-komponenttivarrella, joka ei luista

## 3399.060



### Tuotekuvaus

SUPERCRAFT-vasaroiden päätyputki on täytetty metallirouheella. Rouhetäyte seuraa hidastetusti, kun iskupinta osuu työkappaleeseen. Vähäisemmällä rekyyllä saavutetaan optimaalinen iskuenergia. Erittäin voimakkaat iskut ovat mahdollisia. SUPERCRAFT-vasaroiden käyttö säästää niveliä selvästi ja melu on vähäisempää kuin käytettäessä tavallisia teräsvasaroita. Lyöntipäiden iskuominaisuudet ovat erinomaiset, ne ovat maksimaalisen lujia ja erittäin pitkäikäisiä. Ne on valmistettu ekstrudoimalla erittäin homogeenisesta materiaalista. Ne ovat ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpiä, eivätkä halkeile edes miinuslämpötiloissa.

3-komponenttivarressa on murtumaton, joustava lasikuituydin, sitä ympäröivä ergonomisesti muotoiltu polypropeeni ja elastomeerikerros, josta saa varman otteen myös öljyisillä ja rasvaisilla käsillä. Pään estävä pulverimaalipinta suojaa korroosiolta. Kaikki hitsisaumat ovat robottihitsattuja. Estelevyn ja vasaran pään välinen erittäin tiivis ja laadukas hitsiliitos estää rouheen purkautumisen, vaikka kuormitus on maksimaalinen. Tämä maali on saatavana kokoina D 40 mm - D 60 mm.

Tuotteen ominaisuudet:

- Rekyyliton, erittäin voimakkaat iskut.
- Vähämeluinen ja niveliä säästävä.
- Erittäin kestävät erikoisnailonista valmistetut lyöntipäät.
- Rikkoutumaton, luistamaton 3-komponenttivarssi, jossa lasikuituydin
- Täysin robottihitsattu.
- Saatavana koot D 40 mm - D 60 mm

### Käyttö

Ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, oikaisutyöt, koteloasennus, laitteistojen asennus, huoltotyöt, metallilevytyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Ergonomisesti muotoiltu, 3-komponenttivarssi, josta saa hyvän otteen

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

### Tilaustiedot

| Ø  |     |     | Ulkomitat                         |      | GTIN          | profil@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Til.nro  |
|----|-----|-----|-----------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|----------|
|    |     |     | Pituus x Leveys x Korkeus<br>[mm] |      |               |                  |             |          |
| 60 | 145 | 385 | 392 x 145 x 60                    | 1625 | 4030618312581 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3399.060 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."