

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti / supermuovi; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3727.081



Tuotekuvaus

Sarjan 3727 SIMPLEX-moukari on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/ supermuovi..

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Kokonaispaino 3695 g ja kokonaispituus 800 mm, koko D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Poikkeuksellisen vankka ja kestävä lasikuituvarsi, jossa luistamaton otepinta, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D80 mm (kokonaispaino 3695 g).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, l-kivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, katteiden asennus, valmistalorakentaminen, kattorakenteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskua vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	[g] 3695	4030618304968	AAA938c002	21-04-09-20	3727.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."