

Spännskruvar DIN 6332 • Gängstift kombinerat med olika handtag

EH 24890.

4



SPÄNSSKRUVAR ENLIGT DIN-NORM PÅ BEGÄRAN

PRODUKTBESKRIVNING

Alla spännskruvar levereras endast mot beställning. Mindre antal finns dock i lager. Beskrivning som beställningsexempel - inga beställningsnummer finns.

MÅTTSKISS




Bild 1

Spännskruv med

- Kryssgrepp DIN 6335 av GG eller Plast
- Stjärngrepp DIN 6336 av GG eller Plast




Bild 2

Spännskruv med

räfflad mutter DIN 6303




Bild 3

Spännskruv med

- Koniskt grepp DIN 99
- Klämmarm EH 24400.
- Spännarm EH 24430.
- Spännarm EH 24440.




Bild 4

Spännskruv med tryckstycke DIN 6311

Spännskruvar DIN 6332 • Gängstift kombinerat med olika handtag

EH 24890.

BESTÄLLNINGSPERMANENT

d ₁	I ₁ DIN 6332 Bild 1	I ₂ Gängläng- der Bild 1	I ₃ Gängläng- der Bild 2	I ₄ Gängläng- der Bild 3	I ₅ Gängläng- der Bild 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Beställningsexempel

Spännskruv bestående av stjärngrepp DIN 6336 GG och Gäng M 10 x 60 DIN 6332 utan tryckstycke DIN 6311.

Beskrivning

Spännskruv M 10 x 60 DIN 6332 med DIN 6336 GG utan tryckstycke.

Utförande

Gäng limmad på handtag, DIN 99 dessutom stiftat. Spännskruvar tillgängliga utan eller med tryckstift DIN 6311, var snäll och indikera detta i din beställning.