

Excentriques de serrage

EH 23410.



Description produit

Les excentriques de serrage permettent un serrage et un desserrage rapide et sûr avec une course de réglage relativement longue et une force de serrage élevée. La rondelle sphérique permet un serrage radial continu dans n'importe quelle position de serrage. De plus, l'excentrique de serrage est autobloquant. La bride peut être utilisée comme griffe de butée à réglage continu en enlevant le disque de démarrage.

Matières

Tige à bouton

- acier, rectifié, bruni
- inox 1.4305, mat

Corps

- acier cémenté, bruni
- inox 1.4305, nickelé

Vis

- acier, trempé, bruni
- inox 1.4021, traité, nickelé

Boule

- thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Assemblage

Fixer avec boulon fileté M 10 (SW 6).
Respecter le couple de serrage max. 40 Nm.

Fonctionnement






Le boulon fileté et la rondelle sont réglables.
Une fois vissé, le verrou à poignée peut facilement être tourné dans la position désirée. Pour réf. art. 23410.0050 / .0051, le levier de serrage indexable peut être positionné sur la denture.

Plus d'informations

Notes

Rotation à gauche disponible sur demande.

Plan



Informations détaillées

	 [g]	Référence article
avec levier – croquis 1, acier	317	23410.0050
avec levier – croquis 1, inox	317	23410.0051
avec vis de serrage – croquis 2, acier	159	23410.0150
avec vis de serrage – croquis 2, inox	159	23410.0151

Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.