Marteaux de frappeur SIMPLEX · Superplastique / métal doux; avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité EH 3079.





Description produit

Le marteau de frappeur SIMPLEX de la série 3079 est équipé de la combinaison d'embouts superplastique/métal doux.

L'embout en superplastique (série 3207) est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

L'embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Ce marteau de frappeur est disponible en D80mm avec un poids total de 3 650g et une longueur totale de 80cm.

Caractéristiques du produit :

- Marteau de frappeur SIMPLEX avec embout en métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur) et embout superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en D80mm (poids total 3 650g).

Domaine d'application

Pour force de frappe augmentée, travaux de dressage, construction des moules, construction d'usine, travaux de montage, de réparation et de maintenance

Matières

Manche

Hickory

Embout 1

- · Superplastique, blanc
- · mi-dur
- · très durable
- · résistant à l'usure

Embout 2

- · métal doux, argent
- durs
- résistant à la chaleur
- · Pour force de frappe augmentée

Boîtier

· fonte malléable

Informations détaillées

Ø	— i:	Din	nensions Longueur x Largeur x Hauteur	ı	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
[mm]				[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3665	4030618306436	AAA938c002	21-04-09-20	3079.081



Halder France SAS www.halder.fr Page 1 de 2

Publié sur: 4.2.2024

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Halder France SASwww.halder.frPage 2 de 2

Publié sur: 4.2.2024