

Patins articulés

22590.0120



Description produit

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d'appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15°.

Matières

Rotule

- inox 1.4305

Patin


- thermoplastique (POM), blanc

Plus d'informations

Notes

Pour les versions $d_1 = M10$ et $M12$ le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.


Plan



Informations détaillées

Dimensions					SW	Charge admissible pour utilisation statique max.	Température		Référence article	
d_1	d_2	h_1	h_2	t			min.	max.		
[mm]					[mm]	[kN]	[°C]		[g]	
patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique										
M20	60	42	8	17	30	22	-30	80	150	22590.0120

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.