

Manettes plates indexables  
24441.0115



Description produit

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d'oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.  
Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose et sont idéales pour une utilisation dans des espaces réduit ou si le levier ne doit pas dépasser.

Matières

**Levier**

- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Pièces intérieures

- acier bruni


Capuchon de protection

- plastique, gris clair

Fonctionnement

**En soulevant le levier** la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.


Plan



Informations détaillées

| Dimensions                         |                |                |                |                |                |                |                |           |  |  | Référence<br>article |            |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                     | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | t<br>min. | min.                                                                                  | max.                                                                                  |                      |            |
| [mm]                               |                |                |                |                |                |                |                |           | [°C]                                                                                  |                                                                                       |                      | [g]        |
| avec taraudage – croquis 1, argent |                |                |                |                |                |                |                |           |                                                                                       |                                                                                       |                      |            |
| 32                                 | M12            | 16             | 29,5           | 2              | 2,5            | 41,5           | 120            | 14        | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 182                  | 24441.0115 |

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.