Poussoirs latéraux • lisses, sans joint d'étanchéité - INCH

2B150.0040

Description produit

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Matières

Corps
- aluminium

Ressort
- inox

Embout
- acier cémenté, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par emmanchement.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l_2 - d_2/2, alors x = d_2/2 - s
ou
y inférieur à l_2 - d_2/2, alors x =
d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Plus d'informations

Autres produits

- Douilles excentriques, pour poussoirs latéraux, lisses - INCH

Plan



Informations détaillées

Dimensions		Pression	Dimensions		Course	Alésage de positionnement	x[2]			Référence article
d_1	d_2	F max.[1] ~	l_1 -0,08	l_2	s	D H8		max.		
[in]		[lb]	[in]		[in]	[in]	[in]	[°F]	[oz]	
Embout: acier/force légère du ressort										
5/8	**0,393**	**22,5**	0,669	0,657	0,063	5/8	0,126	482	0,527	2B150.0040

[1] valeur moyenne mesurée

[2] If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Accessoires

	Dimensions d_1 [in]	[oz]	Référence article
outil de montage			
	5/8	3,749	22150.0833

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.