

Appuis • DIN 6320 avec filetage EH 22640.




Description produit

Utilisation comme pied, patin, butée ou appuis
Surface d'appui sans point de centre

Matières

- acier traité, non trempé, bruni


Plan



Informations détaillées

h	d ₁	Dimensions				e	s	Couple de serrage max. [Nm]	Référence article
		b	d ₂	[mm]					
10	M 6	11	8			11,5	10	7	22640.0061
20	M 6	11	6			11,5	10	7	22640.0062
15	M 8	13	10			15,0	13	7	22640.0081
30	M 8	13	9			15,0	13	18	22640.0082
20	M10	16	13			19,6	17	32	22640.0101
40	M10	16	13			19,6	17	32	22640.0102
25	M12	20	15			21,9	19	60	22640.0121
50	M12	20	15			21,9	19	60	22640.0122

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.