

## Appuis réglables EH 23470.



### Description produit

Les appuis réglables sont équipés d'un filetage trapézoïdal autobloquant, d'une broche avec blocage fin de course. Les plaques de fixation sont fixées dans les rainures en T et permettent de positionner les appuis réglables pour éviter tout déplacement lors du changement des pièces. Grâce à ces plaques de serrage, les appuis peuvent également être utilisés sur des montages verticaux. Les appuis réglables sont souvent utilisés pour soutenir des pièces à usiner. L'utilisation des têtes oscillantes garantit une surface d'appui en position précise. A l'aide de la tête de centrage utilisée comme pièce intermédiaire, plusieurs vérins de tailles 52, 70 et 100 peuvent être superposés.

### Matières

#### Têtes

- acier cémenté, bruni


#### Supports

- acier bruni

#### Appuis réglables

- acier 1.0503 verni

### Plan



### Informations détaillées

I <sub>2</sub> Hauteur bridage max. [mm]	I <sub>1</sub> min. [mm]	Dimensions				d <sub>4</sub> [mm]	Charge admissible [kN]	[g]	Référence article
		d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>					
<b>appui réglable</b>									
50	38	31	31	Tr 20 x 4		–	15	191	<a href="#">23470.0005</a>
52	42	50	50	Tr 30 x 4		12	60	539	<a href="#">23470.0006</a>
70	50	50	50	Tr 30 x 4		12	60	645	<a href="#">23470.0007</a>
100	70	50	50	Tr 30 x 4		12	60	900	<a href="#">23470.0010</a>
140	100	69	69	Tr 40 x 7		12	100	2614	<a href="#">23470.0014</a>
210	140	80	70	Tr 50 x 8		12	170	4336	<a href="#">23470.0021</a>
300	190	100	80	Tr 65 x 10		12	350	9680	<a href="#">23470.0030</a>

## Accessoires

	Dimensions										Pour vérins réglables [mm]	 [g]	Référence article	
	d	d <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]				
<b>support</b>														
	-	31	40	18,5	-	175	30	35	90		50	516	<a href="#">23470.0232</a>	
	-	50	60	20,5	-	190	38	46	90		52/ 70/100	879	<a href="#">23470.0250</a>	
	-	69	80	24,5	-	210	48	54	90		140	1279	<a href="#">23470.0270</a>	
<b>tête oscillante</b>														
	50	-	-	-	32	-	-	-	-		52/ 70/100	399	<a href="#">23470.0350</a>	
	65	-	-	-	35	-	-	-	-		140/210	716	<a href="#">23470.0365</a>	
<b>tête sphérique</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	<a href="#">23470.0171</a>	
<b>tête en vé</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	<a href="#">23470.0172</a>	
<b>tête de centrage</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100	107	<a href="#">23470.0170</a>	

## Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.