

## Marteaux de frappeur SIMPLEX • Superplastique; avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité EH 3007.



### Description produit

Les marteaux de frappeur SIMPLEX de la série 3007 sont équipés des deux côtés avec un embout en superplastique. Ce bestseller de Halder est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique. Ce produit est disponible en 4 versions : D80mm avec un poids total de 3 090g et une longueur totale de 80cm ; D100mm avec un poids total de 5 200g et une longueur totale de 100cm ; D125mm avec un poids total de 7 700g et même D140mm avec un poids total de 7 900g, tous deux avec une longueur totale de 104cm.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

- Marteau de frappeur SIMPLEX avec de chaque côté un embout en superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en 4 versions : D80mm (poids total 3 090g), D100mm (poids total 5 200g), D125mm (poids total 7 700g) et D140mm (poids total 7 900g).

### Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, pose de bordures de trottoir, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, construction d'échafaudages, construction de tentes, charpenterie

### Matières

#### Manche

- Hickory

#### Embouts

- Superplastique, blanc
- mi-dur
- très durable
- résistant à l'usure

#### Boîtier

- fonte malléable

### Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
80	175	800	800 x 175 x 80	3090	4030618300854	AAA938c002	21-04-09-20	<a href="#">3007.081</a>
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	<a href="#">3007.100</a>
125	215	1040	1040 x 215 x 125	7700	4030618300878	AAA938c002	21-04-09-20	<a href="#">3007.125</a>
140	215	1045	1045 x 215 x 140	7900	4030618300885	AAA938c002	21-04-09-20	<a href="#">3007.141</a>

Exemple d'application





## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.