Vis de serrage DIN 6332 • vis à patin montées avec divers volants ou poignées

EH 24890.

VIS DE SERRAGE SELON DIN 6332 SUR DEMANDE

DESCRIPTION DU PRODUITA

Toutes les vis équipées sont réalisées sur demande. Toutefois, les pièces détachées sont disponibles. Description seulement selon la désígnation de commande - il n'y a pas de numéro de référence.

PLAN



Croquis 1
Vis équipée avec

- volant à croisillon DIN 6335 en fonte grise ou plastique
- volant étoile DIN 6336 en fonte grise ou plastique



Croquis 2
Vis équipée avec écrou moleté DIN 6303



Croquis 3
Vis équipée avec

- poignée conique DIN 99
- levier de blocage EH 24400.
- levier de serrage EH 24430.
- levier de serrage EH 24440.



Croquis 4
Vis équipée avec patin DIN 6311

Vis de serrage DIN 6332 • vis à patin montées avec divers volants ou poignées

EH 24890.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES

d_1	l_1 DIN 6332 Croquis **1**	l_2 Longueur nominale de filetage Croquis **1**	l_3 Longueur nominale de filetage Croquis **2**	l_4 Longueur nominale de filetage Croquis **3**	l_5 Longueur nominale de filetage Croquis **4**
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Exemple de commande :
Vis équipée compose d'un volant étoile DIN 6336 en fonte grise et d'un goujon fileté M 10 x 60 DIN 6332, sans patin DIN 6311.

Description :
Vis équipée M 10 x 60 DIN 6332 avec DIN 6336 fonte grise, sans patin.

Exécution :
Vis avec poignée collée, DIN 99 goupillée.
Les vis équipées sont livrables sans ou avec patin DIN 6311, le préciser á la commande.