

Marteaux de frappeur SIMPLEX • TPE souple / TPE moyen; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois d'hickory

3013.081



Description produit

La série SIMPLEX 3013 offre la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / TPE mi-dur. Les deux embouts sont en élastomères thermoplastiques et ne laissent aucune trace d'abrasion de peinture, ni de trace noire indésirable, à la différence des maillets en caoutchouc traditionnels.

L'embout bleu TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la série SIMPLEX, très amortissant et idéal pour les travaux délicats.

L'embout gris TPE mi-dur (série 3203) offre une grande force de frappe comparable à celle de l'embout en caoutchouc chargé (série 3202).

Le boîtier en fonte malléable possède une douille de protection du manche intégrée qui lui confère une grande résistance à la rupture.

Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations et de forme ergonomique est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.

Selon le principe ingénieux SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être montés ultérieurement. Cela ne préserve pas seulement le porte-monnaie mais également les ressources.

Cette massette est disponible en diamètre de 80 mm avec un poids total de 3 125 g et une longueur totale de 80 cm.

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / TPE moyen (gris, mi-dur, sans marquage).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée, très résistant à la rupture.
- Manche en bois de haute qualité, amortit les vibrations, forme ergonomique ; zone de prise avec double vernissage (peu salissante).
- Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en diamètre de 80 mm (poids total 3 125g).

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, pose de pierres naturelles, construction à sec, construction de meubles, travaux de menuiserie

Matières

Manche

- Hickory

Embout 1

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

Embout 2

- TPE moyen, gris
- sans marquage
- mi-dur

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	Longueur	Largeur	Hauteur					
	[mm]							
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.