Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3023.280

Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3023 è disponibile con la combinazione di inserti in TPE-medio / gomma composita con base d'appoggio.
L'inserto in gomma di media durezza con base d'appoggio (3202.2) è un ulteriore sviluppo del top seller di Halder. A bassissima usura, ammortizzante e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale. La sua forma ingegnosa consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, rendendo possibile lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena.
L'inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcuna traccia nera indesiderata.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell' impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3023.282).
Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / gomma composita con base d'appoggio (nera, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di cosi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (3023.282).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistemazione di murature e scale, posa di pietre naturali

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico
- Legno

Inserto 1
- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Inserto 2
- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede
- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]				
80	175	490	490 x 175 x 80	2875	4030618312406	AAA905c002	21-04-09-16	3023.280

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.