# **Mazzuole SIMPLEX** • Composizione in gomma / plastica, con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità

3027.082

## Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura.
Offrendo una combinazione di inserti composizione in gomma / superplastica, la serie SIMPLEX 3027 è indispensabile per un'ampia gamma di applicazioni ed è la combinazione più venduta da Halder.
A bassissima usura, ammortizzazione degli urti e inodore, l'inserto in gomma media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali.
L'inserto superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma è un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX D80mm con combinazione di inserti composizione in gomma (nero, media-durezza, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, media-durezza, duraturo).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico extra-corto, nessun contatto con l'estremità dell'impugnatura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse.
- Top seller Halder.

### Campi di applicazione

Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazioni, installazione paracarri, impalcature e tensostrutture, lavori di falegnameria, costruzione tetti e recinzioni

### Materiale

**Manico**
- Legno

**Inserto 1**
- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

**Inserto 2**
- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

**Sede**
- Ghisa temperata

## Caratteristiche

| Dimensioni | | | | Versione manuale | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | | | Lunghezza x larghezza x altezza [mm] | | [g] | | | | |
| **80** | 175 | 325 | 325 x 175 x 80 | **extra corto** | 2670 | 4030618312925 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | **3027.082** |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.