

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3029.280



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3029 comprende la combinazione di inserti in composizione di gomma / metallo morbido.

Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la collaudata miscela di gomma offre una durata maggiore rispetto a una mazzuola di gomma convenzionale.

Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazzuola di piombo.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3029.282).

Caratteristiche del prodotto:

- L'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma con base d'appoggio (nero, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D60mm e D80mm.
- La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3029.282).
- L'inserto in metallo morbido è realizzato in alluminio e sostituisce le normali mazze in piombo.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Per questa mazzuola nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza							
			[mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	3550	4030618312420	AAA905c002	21-04-09-16	3029.280

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.