Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / metallo dolce; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità

3029.282

Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di un manico extra corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra. La serie SIMPLEX 3029 comprende la combinazione di inserti in composizione di gomma/metallo morbido.
Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.260) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore sostituisce il classico martello di piombo.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità extra-corto ha un doppio strato di vernice nella zona dell' impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Caratteristiche del prodotto:

- L'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) per lavorare senza doversi piegare.
- Mazzuola SIMPLEX D80mm con la combinazione di inserti in composizione di gomma con base d'appoggio (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Manico extra corto, l'estremità dell'impugnatura non tocca il suolo.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrante ed ergonomico; area di presa con doppio strato di vernice (resistente allo sporco).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]			Versione manuale	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
80	175	325	325 x 175 x 80	**extra corto**	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.