Piastre base • dim. esterne come i pallets DIN 55 201

1103.300



Descrizione prodotto

Materiale


- Acciaio, temprato, rettificato

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno




* Queste tolleranze valgono solo per l'esecuzione con i lati esterni lavorati.
Distanza cave 70 ±0,01.

Caratteristiche


Sistema	Dimensioni							Per viti	y	Nr. di cave a T		Codice
	a_1 x a_2	c	d	l_1 ±0,013	l_2	l_3	l_4					
	[mm]							[mm]	[mm]		[kg]	
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100	M12	12	5 x 7	69	1103.300

Esempio di applicazione








HALDER




HALDER
HALDER





Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al nichel può causare cancro.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.