# Liste di bloccaggio

# 1513,600





### **Descrizione prodotto**

#### **Materiale**

· Acciaio temprato e rettificato

### Disegno






### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni							у	Per viti	Totale	I	Codice
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>			n		
	[mm]							[mm]	[mm]		[g]	
L12	150	40	14,3	24	40	10	20	12	M12	2	1240	1513.600

# Esempio di applicazione



#### Conformità

#### **Conforme alla normativa RoHS**

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

# Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

