

Liste di bloccaggio • lunghezza 300

1585.300




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio da utensili, temprato

Disegno



Caratteristiche

	Icona	Codice
	[kg]	
	4	1585.300

Accessori

	Numero viti di fissaggio M12 x 45	Numero viti M12 x 45	Icona	Codice
			[g]	
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio				
	2	3	254	1585.301

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.