

Fermi • morbido

1586.050



Descrizione prodotto

Le ganasce possono essere lavorate secondo la forma del pezzo da bloccare.

Materiale

- Acciaio

Disegno






fig. 1




fig. 2

Caratteristiche

$d_1$	$l_1$	Dimensioni		$b_1$	$h_1$		Codice
		$l_2$ $\pm 0,01$ [mm]		$-0,05$		[g]	
Tenero, su entrambi i lati – Fig. 1							
M12	60	30		44	21,4	537	1586.050

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.