

Squadre di staffaggio

1606.800



Descrizione prodotto

Materiale


- Ghisa GG

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Disegno




Caratteristiche

Sistema	Dimensioni											y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	Nr. file di fori	 [kg]	Codice
	l_1	h_1	h	h_2	d_1	d_2	a	b_2	l_3	l_4	s						
L16	800	800	910	135	16	M16	300	300	100	300	150	16	M16	8	16 x 16	745	1606.800

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.