Posizionatori • con puntale e esagono incassato
22030.0146

Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

Perno
- Acciaio automatico temperato, brunito

Corpo
- Acciaio automatico, brunito

Molla
- acciaio inox

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

- Posizionatori, con puntale ed esagono incassato - POLLICI

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni			SW	Corsa	Spinta[1]				Codice
d_1	d_2	l		s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Acciaio automatico, spinta maggiorata									
M6	2,7	15	3	2	11	25	250	1,9	22030.0146

[1] Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.