

## Posizionatori • Con esagono incassato

22060.0420



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

#### Materiale

- Perno**
- Acciaio inox 1.4305, nitrurato
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Molla**
- acciaio inox

#### Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale. Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

#### Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta. I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

#### Altri prodotti

- Posizionatori, con esagono incassato e guarnizione

### Disegno



### Caratteristiche


| Dimensioni                   |                |    |     |   | SW   | Corsa | Spinta <sup>1)</sup> |                | max. |     | Codice     |
|------------------------------|----------------|----|-----|---|------|-------|----------------------|----------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | l  | n   | t | [mm] | s     | F <sub>1</sub>       | F <sub>2</sub> | [°C] | [g] |            |
| [mm]                         |                |    |     |   | [mm] | [mm]  | ~                    | ~              |      |     |            |
|                              |                |    |     |   |      |       | [N]                  |                |      |     |            |
| Acciaio inox, spinta normale |                |    |     |   |      |       |                      |                |      |     |            |
| M20                          | 10             | 40 | 3,7 | 3 | 6    | 7     | 58                   | 140            | 250  | 67  | 22060.0420 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Accessori

|   | Dimensioni     |     |       |     | [g] | Codice     |
|---|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|
|   | d <sub>1</sub> | b   | d     | l   |     |            |
| [mm]  |                |     |       |     |     |            |
| <b>Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)</b>                         |                |     |       |     |     |            |
|  | M20            | 100 | 17,00 | 115 | 162 | 22060.0920 |

Esempio di applicazione



Conformità

**Conforme alla normativa RoHS**

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

**Non contiene sostanze SVHC**

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

**Non contiene sostanze della Proposition 65**

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Privo di minerali di conflitto**

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.