Otturatori compatti • con colletto esagonale ed arresto con impugnatura a T 22110.0934



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Utilizzo semplice, ad esempio quando si usano i guanti di sicurezza, con una forza di rilascio superiore.

Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni. Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

Materiale

Corpo

· Acciaio inox 1.4305

Puntale

· Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

· Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Tirando l'impugnatura a T e ruotandola di 90° possono essere bloccati in posizione retratta (il puntale non sporge). La posizione è ben distinguibile grazie alla posizione dell'impugnatura a T.

Maggiori informazioni


Note


Pomello non smontabile. Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

Disegno





controdado 22120.0116 — .0120 (acciaio) 22120.0516 — .0520 (inox)

Caratteristiche


Dimensioni							sw	Spir	nta ¹⁾	B		I	Codice
d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	d ₂	I ₁	l ₃	I ₄	l ₅		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]						[mm]	[]	1]	[°C]	[g]		
acciaio inox													
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6	25	-30	80	34	22110.0934


¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₂	Dimensione chiave	ă	Codice
Dadi di serraggio ISO 867	[mm] 75 (DIN 439), acciaio inox	[mm]	[9]	
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

