Otturatori • con flangia di montaggio, orizzontale, acciaio inox
22110.2345

Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Sede
- Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato

Puntale
- Acciaio inox 1.4305

Pomello
- Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Maggiori informazioni

Note

Pomello non smontabile.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni														Spinta[1]					Codice
d_1 h11	d_2	b_1	b_2	b_3	b_4 -0,2	h_1	h_2	k_1 ±0,05	k_2	k_3	k_4	l_1	l_2 min.	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]														[N]		[°C]		[g]	
Con pomello, con arresto – Fig. 3																			
5	16	25,5	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	10,5	43,5	5	5	24	-30	80	30	22110.2345

[1] Valori medi statistici

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto