

## Otturatori • senza dado esagonale

22120.0050



### Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

#### Materiale

**Corpo**  
• Acciaio automatico, brunito

**Puntale**  
• Acciaio, temperato

**Pomello**  
• Plastica PA 6, nera

#### Assemblaggio

Sono disponibili gli appositi attrezzi di montaggio.

#### Maggiori informazioni


#### Note

Pomello non smontabile.  
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

#### Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

### Disegno



### Caratteristiche


Dimensioni						Spinta <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		
-0,02 -0,05			~	min.		~	~				
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
<b>Con pomello – Fig. 1, Acciaio automatico</b>											
10	M20 x 1,5	31	80	10	41	23	54	-30	80	104	22120.0050

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Accessori

	Dimensioni d <sub>2</sub> [mm]	Dimensione chiave [mm]	 [g]	Codice
<b>Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio</b>				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
<b>Attrezzo di montaggio, Acciaio</b>				
	M20 x 1,5	-	27,0	22120.0960

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.