

Otturatori • Con flangia integrata
22120.0927



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Per applicazione su pezzi scatorati sottili
Le ridotte dimensioni sono la peculiarità di questa esecuzione di otturatori.

Materiale

- Flangia**
- Zinco pressofuso, zincato
- Puntale**
- Acciaio, temperato
- Pomello**
- Plastica PA 6, nero, opaco

Funzionamento

Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.

Maggiori informazioni


Note

Pomello non smontabile.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni													Spinta ¹⁾		min. max.			Codice ²⁾
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂				
-0,02 -0,05				-0,02 -0,1						-0,15			~	~				
[mm]													[N]		[°C]		[g]	
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio																		
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0927

¹⁾ Valori medi statistici
²⁾ Il perno non è completamente retraibile

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.