

Otturatori · con anello

22120.1346



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Corpo

- Acciaio, brunito

Puntale

- Acciaio inox 1.4305, nichelato

Anello

- Acciaio inox 1.4310

Assemblaggio

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Funzionamento

I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta ruotando l'anello di 90° e posizionandolo nell'apposita tacca di fermo (il perno non sporge).

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori
- Flange, per otturatori ed arresti

Disegno




fig. 1

fig. 2

Caratteristiche


| Dimensioni | | | | | | | | | Corsa s | Spinta ¹⁾ | | max. |  | Codice | |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|---------------------|------------|----------------------|------|------|---|--------|-----|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₁ min. | l ₂ | l ₃ | l ₄ | m | F ₁ ~ | | F ₂ ~ | [°C] | | | | [g] |
| -0,05 -0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con arresto – Fig. 2, Acciaio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | M12 x 1,5 | 2 | 6 | 24 | 31 | 25 | 22 | 6 | 6 | 21 | 250 | 20 | 22120.1346 | | |

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

| | Dimensioni d ₂ [mm] | Dimensione chiave [mm] |  | Codice |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| | | | [g] | |
| Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio | | | | |
|  | M12 x 1,5 | 18 | 7,5 | 22120.0116 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.