Posizionatori laterali • filettati, senza guarnizione, con foro filettato

22150.1335

Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

Corpo
- Acciaio, zincato

Rondella filettata
- Acciaio, brunito

Molla
- Acciaio, brunito

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = corsa,
z = diametro perno di riferimento
Calcolo dimensione x per pezzi: x = d_2/2 - s
Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Caratteristiche

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Maggiori informazioni

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni d_1	Dimensioni l_1 -2	Spinta F max. [1] ~	Dimensioni d_2	Dimensioni d_3	Dimensioni l_2	Dimensioni l_3	Dimensioni l_4	Corsa s	SW	max.		Codice
[mm]		[N]	[mm]					[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Spinta normale												
M12	**19**	**75**	M4	6,1	10,7	4,5	1,5	1	10	250	5,6	22150.1335

[1] Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_1 [mm]	[g]	Codice
Attrezzo di montaggio			
	M12	76	22150.0820

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.