Piattelli di spinta · DIN 6311 ad esecuzione bassa

22560.0020



Descrizione prodotto

Abbinabili alle viti DIN 6332 con puntale (EH 22540.).

Materiale

Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.

Assemblaggio


Tenere il piattello con l'apertura dell'anello di ritegno verso il basso e inserire il puntale, mantenendo la vite il più possibile inclinata verso il basso.


Maggiori informazioni

Altri prodotti

• Viti di spinta, DIN 6332 con puntale forma S

Disegno






Caratteristiche

Dimensioni						Per viti di spinta	α	I	Codice
d₁	d ₂	d₄	h₁	h ₂	t ₁	DIN 6332	min.	_	
	H12								
[mm]						[mm]		[g]	
DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio									
20	8,1	15	11	5	6	M10	3°	18	22560.0020

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

