

Piatelli livellanti • con copertura in gomma antiscivolo  
22590.1472



Descrizione prodotto

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°. La copertura di plastica sul piattello impedisce lo scivolamento

Materiale

**Snodo sferico con perno**  
• Acciaio da bonifica, brunito

**Tappo di gomma**  
• Gomma, nero

**Dado**  
• Acciaio, brunito, ISO 4032

**Piatto**  
• Acciaio bonificato, brunito

Maggiori informazioni

Note

Per le versioni d<sub>1</sub> = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Disegno




fig. 1




fig. 2

Caratteristiche

| Dimensioni                                                               |                |                |                |                |                | SW   | Carico solo statico max. |     | Codice     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                                                           | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |      |                          |     |            |
| [mm]                                                                     |                |                |                |                |                | [mm] | [kN]                     | [g] |            |
| Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato |                |                |                |                |                |      |                          |     |            |
| M16                                                                      | 200            | 56             | 194            | 37,5           | 15,5           | 24   | 45                       | 600 | 22590.1472 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.