

## Snodi filettati

22591.0012



### Descrizione prodotto

Può essere usato come vite a testa snodata della vite o come piattello di spinta. Design compatto per azioni di livellamento semplici, attuabili sia con una chiave piatta che con una chiave esagonale a brugola.

### Materiale

**Corpo**  
• Acciaio bonificato, brunito


**Snodo sferico**  
• Acciaio bonificato, brunito

### Maggiori informazioni

#### Note

Gli snodi filettati possono essere sottoposti esclusivamente a carico statico.


### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>	Carico solo statico max.		Codice
		l <sub>1</sub> ±0,5 [mm]	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> min.	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
M24	M12	39,9	30	11	12	19	20	35	82	22591.0012

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.